


Das Induktionsheizgerät POWERDUCTION 50LG erhitzt und lockert festsitzende Stahl- und Aluminiumteile in kürzester Zeit. Mit dem flüssiggekühlten POWERDUCTION 50LG können metallische Werkstücke auch über einen längeren Zeitraum kontinuierlich erhitzt werden.

Die ideale Ausrüstung für Mechanik und Wartung:


- Notwendig zur Entsperrung von Lenkgestängen (Achsvermessung).
- Ausbau von Glühkerzen, festsitzenden Wischerarmen, Körbe der Reserveräder.
- Lösen von Bolzen der Spurstangenköpfe ohne Achsmanschetten zu beschädigen.
- Ausbau von Antriebswellen in der Radnabe.
- Demontage von PKW- und LKW-Abgasanlagen.

Auch für Karosserie:

- Demontage von geklebten Karosserieverbindungen aus Stahl und Aluminium.
- Richtarbeiten an verzogenen Karosserieteilen (außer HSS).



Erhitzung von Längsträgern
(außer HSS)



Lösen von Bolzen






Entsperrung von
Lenkgestängen



IHRE VORTEILE

• Eine Heizleistung von 5200W:

Metallbleche bis zu einer Stärke von 6mm können in 500W-Stufen erhitzt werden. Metalle werden bis in eine Tiefe von 6mm erhitzt. Innerhalb einer Sekunde wird ein metallisches Werkstück rotglühend (1000°C).

	37LG	39LG	50LG
	M10 → 1 s	M12 → 1 s	M14 → 1 s
	2 mm → 5 s	2 mm → 5 s	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s

• Sicher und Zeitsparend:

Gezieltes und punktuell Erhitzen ohne Flamme. Werkstücke in der Nähe von Kabeln, Rohren oder anderen wärmpfindlichen Teilen können ohne Demontage bearbeitet werden.

• Bedienkomfort:

Drei Meter langes Induktorkabel für die Nutzung an hohen Stellen.

• Schutz bei der Verwendung eines Generators und gegen Überspannung bis zu 400V.

• Verringerte Belastung und Störung des Versorgungsnetzes dank der PFC-Technologie von 185V bis zu 265V.

• mit einem Induktor-Komplettsatz 20°geliefert (Ref. 056862).


• Regelmäßiges Nachfüllen des Kühlmittels (nicht enthalten, Art.Nr. 052246) ist nötig.



Induktoren-Sortiment :



Ref. 056862




Ref. 053823



Ref. 056909



Ref. 056879



Ref. 053823



Ref. 056909



Ref. 056886



Ref. 053458



Ref. 056916



50 Hz	A	W	Freq. kHz	Behälterkapazität Kühlflüssigkeit			cm	kg	m	m
				37LG	39LG	50LG				
230 V 1~	≥25	5200	30-50	1,5 l	7 l		85x58x50	65	8	3